

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.160 CAT 6 komple sistem

Durum: 27.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.160 - CAT 6 komple sistem Network Cable Organizer için

Network Cable Organizer komple sistemi 800 mm'den fazla derinliğe sahip tüm ağ racklarında yapısal kablolamayı devrimleştiriyor. Kablo geçişleri - ister CAT 6 veya LWL - kolayca bir yaylı dengeleyici ile geri çekilir.



Özellikleri

Model No.	DK 7044.160
Ürün açıklaması	Modern network altyapıları kablo bağlantılarında optimum performans ve maksimum esnekliğe tabidir. Buradaki en kullanışlı bileşen Network Cable Organizer (NCO-Ağ kablo organizatörü)'dir. Sağlam 1 U montaj çerçevesi 24 kablo kaseti ile donatılmıştır ve klasik yapılandırılmış kablolamada 8 kat daha hızlı kurulumla devrim yaratır.
Fayda	Kablo karmaşasını en aza indirin - Ağ anahtarlarının yakınındaki hava sirkülasyonunu engelleyin Daima doğru uzunluk: Aşırı kablo uzunlukları - ister CAT 6 veya ister fiber optik olsun - bir yay dengeleyici ile kolayca geri çekilir Her bir kablo %100 test edilmiştir ve uygun ölçüm raporu ile birlikte teslim edilir Önden erişim - 800 mm veya daha fazla derinliğe sahip rack kabinlere sonradan montaj için ideal
Teknik özellikler	CAT 6 kablo STP Kablo başına 2 x RJ 45 fiş altın kaplama pinlere sahip ekranlı RJ 45 konnektörü Kaset başına kullanılabilir kablo boyu: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% Bakır, 250 MHz

Özellikleri

Uygulamalar	800 mm derinlik itibarıyla tüm ağ raflarına yerleştirilebilir
Çalışma şekli	Ön ve arka 19" düzlemde montaj
Malzeme	Montaj çerçevesi: Çelik sac Kasetler: Paslanmaz çelik, plastik (POM)
Renk	Montaj çerçevesi: RAL 9005 Kablo: mor
Teslimat kapsamı	CAT 6 komple sistem 24 CAT 6 kaset Montaj seti Montaj malzemeleri dahil
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Ölçüler	Genişlik: 450 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 600 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	95 %
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)	10 %
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifi numarası	73269098
EAN	4028177917262
ECLASS 8.0	27189265