

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7063.750**

**Kızaklar, 1 HE, deęişken derinlik**

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.750 - Kızaklar, 1 HE, deęişken derinlik VX IT, TE için

İnç ölçümlü iki montaj düzlemlili sunucu ve network kabinetleri için, eğik çıkıntılı ve L tipi profil raylara tespitlemek için, 482,6 mm (19") montaj çerçevesinde ve TE'de dışarı çekilebilir.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7063.750
Ürün açıklaması	Sabitlenme profilinin 482,6 mm (19") sistem deliğine doğrudan sabitleme için. Rayların her biri gerekli olan uzunlukta çıkarılır ve ön ile arka montaj seviyelerinin arasına 19" aralıklarla monte edilir.
Fayda	HE kaybı olmaz Sadece 0,8 mm kalınlığında olan ince yerleştirme yüzeyi sayesinde bileşenler maks. 43,5 mm yüksekliği aşmadığı sürece normal durumlarda U ölçüsünün aşılması önlenir. Böylece birden fazla cihaz kaydırılmadan sorunsuz bir şekilde üst üste yerleştirilebilir.
Uygulamalar	Ön montaj seviyesine montaj için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri	Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için
Taşıma kapasitesi	20 kg, statik yük
Bilgi	Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 30 mm
Yerleştirme yüzeyi	Genişlik: 30 mm
Düzlemler arası mesafe	390 - 550 mm

## Özellikleri

Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	1,8 kg
Brüt ağırlık	1,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	DK Teleskobik ray, 1U, L:390-550mm, 20 kg, 2'li pk