

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.752

Kızaklar, 1 HE, deęişken derinlik

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.752 - Kızaklar, 1 HE, deęişken derinlik VX IT, TE için

İnç ölçülü iki montaj düzlemlili sunucu ve network kabinetleri için, eğik çıkıntılı ve L tipi profil raylara tespitlemek için, 482,6 mm (19") montaj çerçevesinde ve TE'de dışarı çekilebilir.



Özellikleri

| | |
|------------------------|---|
| Model numarası | DK 7063.752 |
| Ürün açıklaması | Sabitlenme profilinin 482,6 mm (19") sistem deliğine doğrudan sabitleme için. Rayların her biri gerekli olan uzunlukta çıkarılır ve ön ile arka montaj seviyelerinin arasına 19" aralıklarla monte edilir. |
| Fayda | HE kaybı olmaz Sadece 0,8 mm kalınlığında olan ince yerleştirme yüzeyi sayesinde bileşenler maks. 43,5 mm yüksekliği aşmadığı sürece normal durumlarda U ölçüsünün aşılması önlenir. Böylece birden fazla cihaz kaydırılmadan sorunsuz bir şekilde üst üste yerleştirilebilir. |
| Uygulamalar | Ön montaj seviyesine montaj için |
| Malzeme | Çelik sac |
| Yüzey | Çinko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Montaj seçenekleri | Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için |
| Taşıma kapasitesi | 20 kg, statik yük |
| Bilgi | Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 30 mm |
| Yerleştirme yüzeyi | Genişlik: 30 mm |
| Düzlemler arası mesafe | 550 - 750 mm |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 2,558 kg |
| Brüt ağırlık | 2,7 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 11,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Ürün açıklaması | DK Teleskobik ray, 1U, L:550-750mm, 20 kg, 2'li pk |