

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 raf

Durum: 07.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 raf

Açık. Verimli. Ölçeklenebilir. Rittal'den, barasız OCP ORV3 ile BT altyapınız. Open Compute Project (OCP), açık BT altyapılarını daha verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir hale getirme hedefiyle lider şirketleri bir araya getirir. Rittal, bu vizyonu OCP uyumlu Open Rack Version 3 (ORV3) ile destekler – artık entegre bara olmadan da sunulmaktadır.



Özellikleri

Model numarası	IT 7100.110
Dizayn	Açık çerçeve Barasız
Ürün açıklaması	Yenilikçi Rack sistemi, özelleştirilebilir güç dağıtımına olanak tanır ve altyapı planlamasında maksimum esneklik sunar. 18 kW'dan 80 kW'a kadar uygun barayı seçin ve sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre tamamen yapılandırın.
Fayda	Farklı genişletme seçenekleri için modüler sistem Rack güç yoğunluğuna uygun, esnek bara seçimi Tüm sistem değiştirilmeden değiştirilebilir AI ve HPC uygulamaları için modüler yapı Rack içindeki hot-plug uyumlu bileşenler, kolay bakım imkanı sağlar Uygun bir Direct Liquid Cooling çözümü ile tamamlanabilir Entegre tekerlek modülleri, hava yönlendirme panelleri ve dengeleme ayakları sayesinde hızlı entegrasyon BT ve güç rayları, 19" adaptörler ile kapılar ve yan paneller aksesuar portföyünde mevcuttur
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk	RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	OCP ORV3 raf 2 adet önceden monte edilmiş destek Dengeleme ayakları, önceden monte edilmiş Modüler genişleme contası
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.286 mm Derinlik: 1.068 mm
Yükseklik birimleri	44 OU
Taşıma kapasitesi	14.000 N
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	Barasız OCP ORV3 rack, 44 OU, ölçüler: 600 × 2286 × 1068 mm, RAL 9005