

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 raf

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 raf

OCP, BT altyapısını basitleştirme ve iyileştirmeyi hedefleyen, yeni kurulan uluslararası bir topluluktur. Rittal OCP ORV3 rafı OCP onaylıdır ve hemen kullanıma hazırdır. Aksesuar çeşitliliği sayesinde istenilen zaman basit ayarlamalar ve eklemeler yapılabilir. OCP ORV3 raf aynı zamanda Direct Liquid Cooling (DLC) çözümüne de uyum sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu raf ile verimliliğinizi ve güç yoğunluğunuzu yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz.



Özellikleri

Model numarası	IT 7100.120
Dizayn	Açık çerçeve Baralı Üst ve taban kısmından kablo girişi için hazırlanmıştır Kablonun tüm yükseklik boyunca önden yönlendirilmesi
Fayda	21" OCP bileşenlerinin eklenmesi ve güç rayında doğrudan temas için hazırlanmıştır BT ve BT OCP güç rayı sisteminin tıklamalı montajı ile hızlı kurulum ve servis Tüm yükseklik boyunca ön rack içinde uçtan uca kablo yönetimi Rafta oluşan ısı yükünü dağıtmak için doğrudan sıvı soğutma çözümlerine hazırlama yoluyla yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka teknolojisi için en uygun şekilde tasarlanmıştır Entegre ağır hizmet tipi tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır ve veri merkezinde kullanım kolaylığı sağlar
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk	RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	OCP ORV3 raf Maks. OCP barası 48 DC/18 kW 2 adet önceden monte edilmiş destek Dengeleme ayakları, önceden monte edilmiş 4 tekerlek (serbestçe dönebilen) Modüler genişleme contası Hava izolasyon plakası
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.286 mm Derinlik: 1.068 mm
Yükseklik birimleri	44 OU
Taşıma kapasitesi	14.000 N
Ana malzeme	Çelik sac
Nominal güç	18 kW
Nominal çalışma gerilimi	48 V DC
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	172 kg
Brüt ağırlık	200 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	Baralı OCP ORV3 rack, 44 OU, ölçüler: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

Onaylar

Onaylar	IEC CB UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini