


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000 Topraklama rayı

Durum: 06.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Topraklama rayı AX, VX, VX IT, TS, TS IT için

Potansiyel dengeleme barası, akım taşıma kapasitesi yaklaşık 200 A.

Özellikleri

Model numarası	DK 7113.000
Teslimat kapsamı	DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı, 15 x 5 mm M5 vidalı 20 bağlantı noktası 2 topraklama teli 25 mm ² 2 izolatör Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Genişlik: 15 mm Yükseklik: 5 mm Uzunluk: 450 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX VX VX IT TS TS IT Duvara monte pano AX, 3 parçalı Genişlik: > 600 mm Derinlik: > 600 mm Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,402 kg
Brüt ağırlık	0,436 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Ürün açıklaması	DK topraklama barası, yatay, uzunluk 450 mm, G/D: >600 mm

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildiriimi