

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.001

Power Control Unit (PCU)

Durum: 14.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.001 - Power Control Unit (PCU)

8 akım çıkışı, IEC320 C13 ile münferit bağlanabilen girişler (CMC III üzerinden), entegre akım göstergesi ve termik aşırı yük koruma, bir pano çerçevesine veya bir rackın 19" profiline (1 RU) monte edilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 7200.001
Ürün açıklaması	Bir IT rack'inin 19" dikmesine monte edilmek için ve de PSM baralarıyla kullanım için çeşitli PCU/modül versiyonları bulunur. Her PCU/PSM modülü için farklı fiş uçlu 6 veya 8 takma yuvası bulunur. Her çıkış yuvası münferit veya grup olarak CMC III üzerinden devreye sokulabilir. Entegre 2 haneli, kırmızı 7 parçalı gösterge üzerinden alarm sınırları yapılandırılabilir ve normal çalışmada güncel toplam akım okunabilir. Bir elektrik kesintisinin ardından, ani akım yükselmelerini önlemek için münferit takma yerleri sırayla (yani tek tek, sırayla) devreye sokulur. Münferit akım ölçümlü modellerde ilgili çıkış yuvası başına 2 LED münferit sınır değerlerin aşıldığı zamanı gösterir. Takma yuvası başına CMC III üzerinden münferit akım sınır değerleri belirlenebilir. Çalıştırma için PCU/modül başına 24 V (DC) bir kontrol gerilimi/yakl. 0,2 A gerekli olur
Çalışma şekli	PCU üzerindeki 2 yerel LED 7-parça güç göstergesi. Okunabilirlik montaj konumuna göre döner. PCU başına akım ölçümü ve denetimi. Min./maks. Sınır değerler ayarlanabilir. Ölçüm aralığı 0 – 16 A. PCU veri yolu sistemi üzerinden kombine edilebilir, böylece selektif bir şekilde açmak mümkündür. PCU'nun 6/8 tekli akım çıkışı, CMC-TC ile birlikte HTTP ve SNMP üzerinden tek tek açılabilir ve kapatılabilir. Akım beslemesinin uzaktan yönetimi, uzak sınır değerlerin değiştirilmesi ve denetimi, alarm durumunda SNMP-Trap bildirimleri. Modele bağlı çıkış yuvası konfigürasyonu 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 veya 4 x Schuko + 2 x C13 Kullanıcı yönetimi
Malzeme	Plastik kaplamalı alüminyum çerçeve

Özellikleri

Teslimat kapsamı	1 soket PCU 1 HE (maks. 10 A soket başına) 1 Taşıyıcı kablo 1 bağlantı fişi, enerji beslemesi için
Prizler	8 x Wieland GST 18
Ölçüler	Yükseklik: 44,5 mm Derinlik: 60 mm Uzunluk: 465 mm
Nominal gerilim	24 V DC
Nominal akım (maks.)	16 A
Switchable outputs	Evet
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1.159
Brüt ağırlık	1.191
Gümrük tarifi numarası	85366990
EAN	4028177485341
ECLASS 8.0	27142604

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------