

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.120

## Grup priz

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.120 - Grup priz alüminyum kanalda

Alüminyum kanalda grup prizler, farklı fonksiyon elemanlarına sahip, çeşitli uzunluklarda teslim edilebilir, değişken montaj seçenekleri.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7240.120
Dizayn	Rocker şalterli
Ürün açıklaması	<p>Priz grupları farklı ülke çeşitleri ve farklı fonksiyonel elemanlarla sevk edilir. Pratik ve genel bir sabitleme sistemine özellikle önem verilmiştir: Dört farklı pozisyonda kullanılabilir aparat sayesinde değişken sabitleme imkanları sunulur. Bu sayede örneğin 482 mm uzunluğundaki priz grubu seçime göre 482,6 mm (19") profil raylarına, 19" montaj çerçevesine, pano çerçevesine veya duvar tipi dağıtım panosunun arka kısmına monte edilebilir. 482 mm boyundan büyük priz grupları sadece pano çerçevesine monte edilebilir. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir. Bu, seçimi çok kolaylaştırır, ilave esneklik sunar ve deponuzda daha az yer tutar. Besleme hattının kablo girişi de düşünülmüştür; 482,6 mm (19") profile montajda, priz grubuyla profil rayı arasında besleme hattını kabloları ezmeden döşemek için yeterli yer bulunur. IEC 320'ye göre priz kutularının 45°'lik açıyla yerleştirilmesi sayesinde L tipi erkek fişler sınırsız bir şekilde kullanılabilir.</p>
Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize Priz elemanları: Polikarbonat

# Özellikleri

Teslimat kapsamı	Grup priz 2 montaj dirseği Montaj malzemeleri dahil Bağlantı kablosu, konnektörsüz, 2 m, H05VV-F3G1,5 dahil
Dizayn	Rocker şalterli
Prizler	3 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Ölçüler	Yükseklik: 44 mm Derinlik: 44 mm Uzunluk: 306,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu	2 m
Bağlantı kablosu (tip)	H05VV-F3G1,5
Sabitleme ölçüsü	276,5 mm
Montaj ölçüsü toleransı	25 mm
Nominal çalışma gerilimi	250 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim	250 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)	16 A
Elektriksel bağlantı türü	Kablo yüksüğü
Montaj seçenekleri	25 mm ölçülü yapı parçaları Pano çerçevesi
Bilgi	Uygulama türüne bağlı olarak, başlangıçtaki ani akım artışları sebebiyle yanlış aktivasyonları önlemek için bir yük akım rezervi önerilir Montaj mesafesi 25 mm aralığında değişebilir. Ölçü, montaj aparatının delik ortasından delik ortasına olan mesafe olarak verilmiştir
Normlar	DIN 49 440-1
Priz tavası rengi	gri
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,55 kg
Brüt ağırlık	0,627 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990

## Özellikleri

---

ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK Grup priz, 16A, anahtarlı

---

## Onaylar

---

Onaylar	VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini

---