

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.201

Grup priz

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.201 - Grup priz soğuk cihaz prizleri için

Çerçeve, duvar tipi dağıtım panosu, DK enine veya 482,6 mm (19") düzleme sabitleme için farklı modellerde priz grupları.



Özellikleri

Model numarası

DK 7240.201

Ürün açıklaması

Priz grupları farklı ülke çeşitleri ve farklı fonksiyonel elemanlarla sevk edilir. Pratik ve genel bir sabitleme sistemine özellikle önem verilmiştir: Dört farklı pozisyonda kullanılabilir aparat sayesinde değişken sabitleme imkanları sunulur. Bu sayede örneğin 482 mm uzunluğundaki priz grubu seçime göre 482,6 mm (19") profil raylarına, 19" montaj çerçevesine, pano çerçevesine veya duvar tipi dağıtım panosunun arka kısmına monte edilebilir. 482 mm boyundan büyük priz grupları sadece pano çerçevesine monte edilebilir. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir. Bu, seçimi çok kolaylaştırır, ilave esneklik sunar ve deponuzda daha az yer tutar. Besleme hattının kablo girişi de düşünülmüştür; 482,6 mm (19") profile montajda, priz grubuyla profil rayı arasında besleme hattını kabloları ezmeden döşemek için yeterli yer bulunur. IEC 320'ye göre priz kutularının 45°'lik açıyla yerleştirilmesi sayesinde L tipi erkek fişler sınırsız bir şekilde kullanılabilir.

Fayda

Pratik ve üniversal sabitleme
Esneklik, depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar
482,6 mm (19") profile giriş hattını, grup priz ve profil rayı arasına bükülmeden döşemek için yeterince yer vardır

Özellikleri

Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize Priz elemanları: Polikarbonat
Teslimat kapsamı	Grup priz 2 montaj dirseği Montaj malzemeleri dahil Entegre hassas sigorta 5 x 20 mm (10 A) Bağlantı kablosu yok, müşteri tarafından temin edilmelidir
Dizayn	Soğuk cihaz girişi
Prizler	9 x Soğuk cihaz soketi C13
Ölçüler	Yükseklik: 44 mm Derinlik: 44 mm Uzunluk: 482,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu	2 m
Bağlantı kablosu (tip)	H05VV-F3G1,5
Sabitleme ölçüsü	452,5 mm
Montaj ölçüsü toleransı	25 mm
Nominal çalışma gerilimi	250 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim	250 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)	10 A
Elektriksel bağlantı türü	IEC 60320: C14
Montaj seçenekleri	25 mm ölçülü yapı parçaları IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise) Pano çerçevesi 482,6 mm (19") düzeyi
Bilgi	Uygulama türüne bağlı olarak, başlangıçtaki ani akım artışları sebebiyle yanlış aktivasyonları önlemek için bir yük akım rezervi önerilir Montaj mesafesi 25 mm aralığında değişebilir. Ölçü, montaj aparatının delik ortasından delik ortasına olan mesafe olarak verilmiştir
Normlar	Prizler: DIN VDE 0620-1
Priz tavası rengi	Siyah

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,54 kg
Brüt ağırlık	0,61 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK Grup priz, 10A, C13.

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------