

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.260

Grup priz

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.260 - Grup priz alüminyum kanalda

Alüminyum kanalda grup prizler, farklı fonksiyon elemanlarına sahip, çeşitli uzunluklarda teslim edilebilir, değişken montaj seçenekleri.



Özellikleri

Model numarası	DK 7240.260
Dizayn	Şaltersiz
Ürün açıklaması	<p>Priz grupları farklı ülke çeşitleri ve farklı fonksiyonel elemanlarla sevk edilir. Pratik ve genel bir sabitleme sistemine özellikle önem verilmiştir: Dört farklı pozisyonda kullanılabilir aparat sayesinde değişken sabitleme imkanları sunulur. Bu sayede örneğin 482 mm uzunluğundaki priz grubu seçime göre 482,6 mm (19") profil raylarına, 19" montaj çerçevesine, pano çerçevesine veya duvar tipi dağıtım panosunun arka kısmına monte edilebilir. 482 mm boyundan büyük priz grupları sadece pano çerçevesine monte edilebilir. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir. Bu, seçimi çok kolaylaştırır, ilave esneklik sunar ve deponuzda daha az yer tutar. Besleme hattının kablo girişi de düşünülmüştür; 482,6 mm (19") profile montajda, priz grubuyla profil rayı arasında besleme hattını kabloları ezmeden döşemek için yeterli yer bulunur. IEC 320'ye göre priz kutularının 45°'lik açıyla yerleştirilmesi sayesinde L tipi erkek fişler sınırsız bir şekilde kullanılabilir.</p>
Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize Priz elemanları: Polikarbonat

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Grup priz 2 montaj dirseği Montaj malzemeleri dahil Bağlantı kablosu, konnektörlü, 2 m, H05VV-F3G1,5 dahil
Dizayn	UPS çubuğu, 10 A IEC320 konnektör ile bağlantı hattı, E biçimli, 10 A G sigortalı
Prizler	7 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Ölçüler	Yükseklik: 44 mm Derinlik: 44 mm Uzunluk: 482,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu	2 m
Bağlantı kablosu (tip)	H05VV-F3G1,5
Sabitlenme ölçüsü	452,5 mm
Montaj ölçüsü toleransı	25 mm
Nominal çalışma gerilimi	250 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim	250 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)	10 A
Elektriksel bağlantı türü	IEC 60320: C14
Montaj seçenekleri	25 mm ölçülü yapı parçaları IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise) Pano çerçevesi 482,6 mm (19") düzeyi
Bilgi	Uygulama türüne bağlı olarak, başlangıçtaki ani akım artışları sebebiyle yanlış aktivasyonları önlemek için bir yük akım rezervi önerilir Montaj mesafesi 25 mm aralığında değişebilir. Ölçü, montaj aparatının delik ortasından delik ortasına olan mesafe olarak verilmiştir
Normlar	DIN 49 440-1
Priz tavası rengi	Kırmızı
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,74 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,868 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK Grup priz, 10A, g sigortalı, UPS tipi

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------