

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Grup priz

Durum: 05.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.300 - Grup priz ampermetreli

Bağlı elektrik tüketicilerinde enerji tüketimi ölçümü için, konnektör tipi:"topraklama" değişken montaj seçenekleri.

Özellikleri

Model numarası	DK 7240.300
Ürün açıklaması	Ampermetreli priz grubu, bağlı olan ekipmanların aktif güçlerini ölçer. 482,6 mm (19") uzunluktaki güç uzatma kablosu tercihe göre 19" montaj çerçevesine, muhafaza çerçevesine veya duvar ayracının arka kısmına monte edilebilir. Montaj dirseği dört farklı pozisyonda monte edilebilir ve bu sayede değişik montaj imkanları sağlar. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir.
Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize Priz elemanları: Polikarbonat
Teslimat kapsamı	Grup priz İki yapı dirseği Sabitleme malzemesi 3 m bağlantı kablolu (yükseklik kablolu)
Dizayn	Ampermetreli
Prizler	7 x D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Ölçüler	Yükseklik: 45 mm Derinlik: 50 mm Uzunluk: 482,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Sabitleme ölçüsü	464,1 mm
Nominal çalışma gerilimi	230 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim	230 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)	16 A

Özellikleri

Montaj seçenekleri	25 mm ölçülü yapı parçaları Pano çerçevesi IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise) 482,6 mm (19") düzeyi
Priz tavası rengi	gri
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,859 kg
Brüt ağırlık	1,18 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK Grup priz, ampermetreli

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------