



DK 7240.301 - Grup priz enerji ölçümlü

Bağlı elektrik tüketicilerinde akım çekiş ölçümü için, iki konnektör tipi: "Schuko" (Topraklı) ve "IEC dişi konnektör C13", değişik montaj seçenekleri.

Özellikleri

Model numarası	DK 7240.301
Ürün açıklaması	Priz çitası 7x CEE 7/3 (tip F - akım korumalı priz), entegre ekranlı, bağlı tüm alıcıların enerji sarfiyatını ölçer. 482,6 mm (19") uzunluktaki güç uzatma kablosu tercihe göre 19" montaj çerçevesine, muhafaza çerçevesine veya duvar ayracının arka kısmına monte edilebilir. Montaj dirseği dört farklı pozisyonda monte edilebilir ve bu sayede değişik montaj imkanları sağlar. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir.
Fayda	Ölçme hassasiyeti \pm %5
Çalışma şekli	Akım, gerilim, frekans, akım, aktif enerji ve faz kayması ölçümü
Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize Priz elemanları: Polikarbonat
Teslimat kapsamı	Grup priz 2 montaj dirseği Sabitleme malzemesi Kullanım kılavuzu 3 m bağlantı kablolu (yüküklü kablolu)
Dizayn	Mit Display
Prizler	7 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
Ölçüler	Yükseklik: 45 mm Derinlik: 50 mm Uzunluk: 482,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Bağlantı kablosu (tip)	H05VV-F3G1,5, kablo yüküklü
Sabitleme ölçüsü	464,1 mm
Nominal çalışma gerilimi	230 V AC, 50 Hz

Özellikleri

Nominal gerilim	230 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)	16 A
Montaj seçenekleri	25 mm ölçülü yapı parçaları 482,6 mm (19") düzeyi Pano çerçevesi IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise)
Priz tavası rengi	RAL 7035
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)	10 %...80 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-15 °C...60 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,88 kg
Brüt ağırlık	1,08 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK Grup priz, 16A, ekranlı

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------