

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.330

Grup priz

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.330 - Grup priz alüminyum kanalda

Alüminyum kanalda grup prizler, farklı fonksiyon elemanlarına sahip, çeşitli uzunluklarda teslim edilebilir, değişken montaj seçenekleri.



Özellikleri

| | |
|-----------------|---|
| Model numarası | DK 7240.330 |
| Dizayn | Aşırı gerilim korumalı ve parazit giderme filtrelili |
| Ürün açıklaması | <p>Priz grupları farklı ülke çeşitleri ve farklı fonksiyonel elemanlarla sevk edilir. Pratik ve genel bir sabitleme sistemine özellikle önem verilmiştir: Dört farklı pozisyonda kullanılabilir aparat sayesinde değişken sabitleme imkanları sunulur. Bu sayede örneğin 482 mm uzunluğundaki priz grubu seçime göre 482,6 mm (19") profil raylarına, 19" montaj çerçevesine, pano çerçevesine veya duvar tipi dağıtım panosunun arka kısmına monte edilebilir. 482 mm boyundan büyük priz grupları sadece pano çerçevesine monte edilebilir. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir. Bu, seçimi çok kolaylaştırır, ilave esneklik sunar ve deponuzda daha az yer tutar. Besleme hattının kablo girişi de düşünülmüştür; 482,6 mm (19") profile montajda, priz grubuyla profil rayı arasında besleme hattını kabloları ezmeden döşemek için yeterli yer bulunur. IEC 320'ye göre priz kutularının 45°'lik açıyla yerleştirilmesi sayesinde L tipi erkek fişler sınırsız bir şekilde kullanılabilir.</p> |
| Malzeme | Alüminyum profil, doğal anodize Priz elemanları: Polikarbonat |

Özellikleri

| | |
|---------------------------|---|
| Teslimat kapsamı | Grup priz 2 montaj dirseği Montaj malzemeleri dahil Bağlantı kablosu, konnektörsüz, 2 m, H05VV-F3G1,5 dahil |
| Dizayn | Aşırı gerilim korumalı ve parazit giderme filtrelili |
| Prizler | 9 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3) |
| Ölçüler | Yükseklik: 44 mm Derinlik: 44 mm Uzunluk: 658,6 mm |
| Bağlantı kablosu uzunluğu | 2 m |
| Bağlantı kablosu (tip) | H05VV-F3G1,5 |
| Sabitleme ölçüsü | 628,5 mm |
| Montaj ölçüsü toleransı | 25 mm |
| Nominal çalışma gerilimi | 250 V AC, 50 Hz |
| Nominal gerilim | 250 V AC, 50 Hz |
| Nominal akım (maks.) | 16 A |
| Elektriksel bağlantı türü | Kablo yüksüğü |
| Montaj seçenekleri | 25 mm ölçülü yapı parçaları Pano çerçevesi |
| Bilgi | Uygulama türüne bağlı olarak, başlangıçtaki ani akım artışları sebebiyle yanlış aktivasyonları önlemek için bir yük akım rezervi önerilir Montaj mesafesi 25 mm aralığında değişebilir. Ölçü, montaj aparatının delik ortasından delik ortasına olan mesafe olarak verilmiştir |
| Normlar | DIN 49 440-1 Alçak gerilim sistemleri için aşırı gerilim koruması: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 bölüm 6-11) |
| Priz tavası rengi | gri |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 1 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Brüt ağırlık | 1,2 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Ürün açıklaması | DK uzatma kablosu, aşırı gerilim korumalı, Schuko (Tip F, CEE 7/3), 9 yollu, 250 V, 16 A, UYD: 658,6 x 44 x 44 mm, kablo uç halkalı bağlantı kablosu, uzunluk: 2 m |

Onaylar

| | |
|-------------|--------------------|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi |
|-------------|--------------------|