

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7241.005**

**LWL-birleşim kutusu, ayarlanabilir derinlik**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.005 - LWL-birleşim kutusu, ayarlanabilir derinlik

Ek kasetlerini yerleştirmek içindir.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7241.005
Ürün açıklaması	482,6 mm (19") bağlantı kutusu, ayırma kasetlerinin takılmasına yöneliktir ve 482,6 mm (19") girişli her bir ağ dağıtıcısına monte edilebilir ve fiberoptik uç noktası veya ayrıca dağıtıcısı olarak kullanılabilir. Değişken kaset girişi, tüm ayırma kasetleri için dönmeye karşı güvenli bir montaj sağlar. Bağlantı kutusunun arka yüzü kablo girişi için komple açıktır, toza karşı koruma olarak bir kauçuk kablo tutucu şerit bulunur. Fiberoptik kablolar kablo tutucularıyla veya kablo kelepçeleriyle monte edilebilir. Bağlantı kutusu 482,6 mm (19") kablo girişleri dahilinde kademesiz olarak derinlemesine 100 mm'ye kadar ayarlanabilir. Bağlantı paneli ayrıca 482,6 mm (19") kablo girişlerinden tamamen çıkarılabilir. İki kablo düzenleyici ve fiberoptik kablo döşeme klipsleri her bir fiberoptik kablo döşemesi için sisteme uygun bir çözüm sunar.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Ayırma kutusu Kablo döşeme klipsleri Kaset kapağı Patch panel için montaj aksesuarları
Number of splicing cassettes max	2
Bilgi	Patch paneller ve ek kasetler olmadan teslimat
Montaj derinliği	302 mm

# Özellikleri

Yükseklik birimleri	1 U
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,155 kg
Brüt ağırlık	3,355 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Ürün açıklaması	DK Fiber optik bağlantı paneli, der.ayarlı,19",1U