

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7264.035

Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı

Durum: 08.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7264.035 - Çerçeve sabitlemesi için cihaz tabanı

Çerçeve tespitlemesi için, 482,6 mm (19") yuvasına sahip olmayan panolara monte etmek için, pano genişliği: 600 ve 800 mm, taşıma kapasitesi: 50 kg / 100 kg.

Özellikleri

Model No.	DK 7264.035
Dizayn	delinmemiş
Ürün açıklaması	Çerçeve montajı için, 482,6 mm (19 ") yuvasız panolara montaj için.
Fayda	Sabitleme cıvataları veya sabitleme rayları, kabin derinliğinde 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir Tutamaklar için montaj deliği mevcuttur
Uygulamalar	482,6 mm (19") dikme olmadan panolara montaj için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Delikli komponent rafı
Montaj seçenekleri	Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme cıvataları ile birlikte 50 kg Sabit montaj: Cihaz tabanı, montaj kasasına sabitleme rayları ile birlikte 100 kg Değişken derinlikli: Komponent rafı, 50 kg, teleskopik raylı, montaj raysız
Taşıma kapasitesi	50 kg yüzey yükü
Montaj talimatı	İç montaj düzlemi için ek olarak iki sistem rayı gereklidir
Bilgi	Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
Ölçüler	Genişlik: 471 mm Yükseklik: 29 mm Derinlik: 400 mm

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT TS IT Genişlik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2.679
Brüt ağırlık	2.879
Gümrük tarifesi numarası	94039910
EAN	4028177165878
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261