

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7299.000

İkincil sağlamlaştırma yüzeyi

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7299.000 - İkincil sağlamlaştırma yüzeyi Data Rack için

482,6 mm'lik (19") network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için.



Özellikleri

Model numarası	DK 7299.000
Ürün açıklaması	482,6 mm'lik (19") network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için. Ön yüzdeki 482,6 mm (19") profil deliği, 465 mm delik orta aralığı, arka yüzdeki 470 mm patch panellerin ve kablo döşeme raylarının tespitlenmesine uyumlu. Montaj seviyesi 50 mm aralığında konumlandırılabilir. Minimum düzey aralığı 150 mm, maksimum düzey aralığı 350 mm.
Malzeme	Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Boyalı
Renk	Profil çerçevesi: RAL 7035 Kapak: RAL 5018
Teslimat kapsamı	Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli Montaj aksesuarları
Montaj ölçüleri	Installation depth for components: 482,6 mm Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Yükseklik birimleri	45 U
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	13,899 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	14,63 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	55,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Açık sistem montaj çerçevesi, 45U