

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560 CMC III sensörleri

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - CMC III sensörleri

Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için.

Özellikleri

Model numarası	DK 7320.560
Dizayn	Duman detektörü
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir CMC TC sensörü kabinin üst kısmına monte edilir Bu sensör kabindeki havada duman partiküllerini denetler
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Kutu: beyaz
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Konektörlü bağlantı kablosu Montaj açısı Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
Arayüzler	RJ12
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32

Özellikleri

Bilgi	Bu sensör bir CMC III CAN-Bus sensörü üzerinden CMC III'e bağlanır.
Ölçüm yöntemi	Silikon PIN foto diyot/GaAs kızılötesi LED
Ölçüler	Yükseklik: 50 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,5 kg
Brüt ağırlık	0,575 kg
Gümrük tarifesi numarası	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Ürün açıklaması	CMC III Duman detektörü

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------