

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630 CMC III sensörleri

Durum: 12.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - CMC III sensörleri

Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için.

Özellikleri

Model No.	DK 7320.630
Dizayn	Kaçak sensörü
Ürün açıklaması	CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda	Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar	IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü. Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli	Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir Sensör optik elemanlar taban yönünde monte edilir Sensör bir optik sensörle tabanda sıvı (sızıntı) olup olmadığını denetler
Malzeme	Plastik Ön: düz Kutu: Dokulu
Renk	Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sensör Montaj plakası Montaj malzemeleri dahil Konektörlü bağlantı kablosu Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı	CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
Arayüzler	RJ12
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)	4
PU katılımcı sayısı (maks.)	32

Özellikleri

Ölçüm yöntemi	optik
Ölçüler	Genişlik: 85 mm Yükseklik: 20 mm Derinlik: 18 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.09
Brüt ağırlık	0.095
Gümrük tarifesi numarası	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------