

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321

Tamamlama ünitesi

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Tamamlama ünitesi DET-AC III Slave

DET-AC III Slave sistemi ile kombine edilerek yan yana sıralanmış beş adete kadar kabin söndürülebilir.



Özellikleri

| | |
|-------------------|---|
| Model numarası | DK 7338.321 |
| Ürün açıklaması | DET-AC III Master için tamamlama ünitesi başka bir söndürme ünitesi içerir. DET-AC III Master ünitesinin yanı sıra her bir ilave seri kabinde, yangın söndürme maddesini ilgili kabin için stoklayan bir DET-AC III Slave ünitesi kullanılır. Birden fazla kabinin seri olması durumunda da algılama DET-AC III Master sistemi üzerinden gerçekleşir. Bir ana alarm verildiğinde DET-AC III Master söndürme işlemini tüm sistemlerde devreye sokar. |
| Fayda | Yenilikçi söndürme gazı FK 5-1-12: iklim dostu, BT bileşenleri için kritik değil, iletken değil 19"-yuva sadece 1 HE ile birlikte VdS Schadenverhütung GmbH tarafından kontrol CMC III denetim sistemine CAN-Bus arayüzü DET-AC III Master ile bağlantılı olarak bir kabin sırasının beş rackını söndürür EFD III ile kombinasyonda kullanım mümkün Kuru kontak röle çıkışları (ön alarm/ana alarm/toplu arıza) |
| Teknik özellikler | Yangın söndürme maddesi çıkışı itici gaz kartuşu üzerinden, entegre elektrikli tetikleme ünitesi Entegre yangın söndürme maddesi denetimi (> %15 kayıp göstergesi) |

Özellikleri

| | |
|------------------------------------|--|
| Malzeme | Çelik sac |
| Renk | Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005 |
| Yangın söndürme maddeleri | Tip: FK 5-1-12 Dolum miktarı: 1,8 l |
| Tank | Malzeme: Alüminyum Hacim: 2 l |
| Arayüzler | Alarm ve arıza için 4 x/3 x röle çıkışları (terminaller/RJ12 manşonlar) Kapı temas şalteri için 1 x/1 x giriş (terminal/RJ12 manşon) 2 x CAN bağlantısı, Ağ, Master/Slave 2 x bağlantı (harici alarm/el uyarıcısı) 1 x DET-AC Slave III için gerilim çıkışı (24 V DC maks. 500 mA) 1 x USB CMC III'e giden 2 x CAN-Bus arayüzü (PU'da maks. 16 / PU Compactta maks. 4) |
| Şebeke olmadana kesintisiz çalışma | yakl. 4 sa |
| Bilgi | Sistem sadece kapalı, erişilmez kabin sistemlerinde maksimum 2,8 m ³ hacim için tasarlanmıştır. |
| Ölçüler | Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 660 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 10 °C...40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -20 °C...65 °C |
| Akülerin depolama sıcaklık aralığı | -15 °C...40 °C |
| Bağıl hava nemi (yoğuşmayan) | 96 % |
| Nominal çalışma gerilimi | 24 V (DC) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 19 kg |
| Brüt ağırlık | 19,5 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 72,8 kg CO2 eq (Cat B) |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 84248970 |
| ETIM 9 | EC002685 |
| ECLASS 8.0 | 40040104 |
| Ürün açıklaması | DK DET-AC III Slave |

Onaylar

| | |
|--------------|--------------------|
| Sertifikalar | VDS |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi |