

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321

Tamamlama ünitesi

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Tamamlama ünitesi DET-AC III Slave

DET-AC III Slave sistemi ile kombine edilerek yan yana sıralanmış beş adete kadar kabin söndürülebilir.



Özellikleri

Model numarası	DK 7338.321
Ürün açıklaması	DET-AC III Master için tamamlama ünitesi başka bir söndürme ünitesi içerir. DET-AC III Master ünitesinin yanı sıra her bir ilave seri kabinde, yangın söndürme maddesini ilgili kabin için stoklayan bir DET-AC III Slave ünitesi kullanılır. Birden fazla kabinin seri olması durumunda da algılama DET-AC III Master sistemi üzerinden gerçekleşir. Bir ana alarm verildiğinde DET-AC III Master söndürme işlemini tüm sistemlerde devreye sokar.
Fayda	Yenilikçi söndürme gazı FK 5-1-12: iklim dostu, BT bileşenleri için kritik değil, iletken değil 19"-yuva sadece 1 HE ile birlikte VdS Schadenverhütung GmbH tarafından kontrol CMC III denetim sistemine CAN-Bus arayüzü DET-AC III Master ile bağlantılı olarak bir kabin sırasının beş rackını söndürür EFD III ile kombinasyonda kullanım mümkün Kuru kontak röle çıkışları (ön alarm/ana alarm/toplu arıza)
Teknik özellikler	Yangın söndürme maddesi çıkışı itici gaz kartuşu üzerinden, entegre elektrikli tetikleme ünitesi Entegre yangın söndürme maddesi denetimi (> %15 kayıp göstergesi)

Özellikleri

Malzeme	Çelik sac
Renk	Pano: RAL 7035 Ön: RAL 9005
Yangın söndürme maddeleri	Tip: FK 5-1-12 Dolum miktarı: 1,8 l
Tank	Malzeme: Alüminyum Hacim: 2 l
Arayüzler	Alarm ve arıza için 4 x/3 x röle çıkışları (terminaller/RJ12 manşonlar) Kapı temas şalteri için 1 x/1 x giriş (terminal/RJ12 manşon) 2 x CAN bağlantısı, Ağ, Master/Slave 2 x bağlantı (harici alarm/el uyarıcısı) 1 x DET-AC Slave III için gerilim çıkışı (24 V DC maks. 500 mA) 1 x USB CMC III'e giden 2 x CAN-Bus arayüzü (PU'da maks. 16 / PU Compactta maks. 4)
Şebeke olmadana kesintisiz çalışma	yakl. 4 sa
Bilgi	Sistem sadece kapalı, erişilmez kabin sistemlerinde maksimum 2,8 m ³ hacim için tasarlanmıştır.
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 660 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-20 °C...65 °C
Akülerin depolama sıcaklık aralığı	-15 °C...40 °C
Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)	96 %
Nominal çalışma gerilimi	24 V (DC)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	19 kg
Brüt ağırlık	19,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Ürün açıklaması	DK DET-AC III Slave

Onaylar

Sertifikalar	VDS
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini