


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7391.000 Data Rack

Durum: 04.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7391.000 - Data Rack

Montaj ve kurulum sırasında bütün taraflardan en iyi şekilde erişim ve ikili döner tekerlek kullanıldığında üst düzey mobilite için Data Rack.



Özellikleri

Model numarası	DK 7391.000
Malzeme	Profil çerçevesi, baza: Çelik sac Ayaklar: Çinko pres döküm
General colour	RAL 7035
Renk	Profil çerçevesi, baza: RAL 7035 Kapaklı panel, ayaklar: RAL 5018
Teslimat kapsamı	Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli Yekpare ayaklı sabit bazalar, baza kapakları olmadan zemine monte edilebilir Montaj aksesuarları
Ölçüler	Genişlik: 550 mm Yükseklik: 1.500 mm Derinlik: 750 mm
Yükseklik birimleri	31 U
Yükseklik birimleri	31 U
İkinci sabitleme düzlemine mesafe 50 mm ızgara	150 - 350 mm

Özellikleri

Sabitleme düzeyleri arasındaki raster ölçüsü	50 mm
19" düzeylerin taşıma kapasitesi	1.500 N
Bilgi	Ayrık ikincil montaj yüzeyi
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	16,781 kg
Brüt ağırlık	17,664 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Ürün açıklaması	DK Data Rack, GYD:550x31Ux750mm, açık tip kabin