


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7400.000 Data Rack

Durum: 26.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7400.000 - Data Rack

Montaj ve kurulum sırasında bütün taraflardan en iyi şekilde erişim ve ikili döner tekerlek kullanıldığında üst düzey mobilite için Data Rack.



## Özellikleri

Model numarası	DK 7400.000
Malzeme	Profil çerçevesi, baza: Çelik sac Ayaklar: Çinko pres döküm
General colour	RAL 7035
Renk	Profil çerçevesi, baza: RAL 7035 Kapaklı panel, ayaklar: RAL 5018
Teslimat kapsamı	Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli Yekpare ayaklı sabit bazalar, baza kapakları olmadan zemine monte edilebilir Montaj aksesuarları
Ölçüler	Genişlik: 550 mm Yükseklik: 1.900 mm Derinlik: 750 mm
Yükseklik birimleri	40 U
İkinci sabitleme düzlemine mesafe 50 mm ızgara	150 - 350 mm
Sabitleme düzeyleri arasındaki raster ölçüsü	50 mm

# Özellikleri

19" düzeylerin taşıma kapasitesi	1.500 N
Bilgi	Ayrık ikincil montaj yüzeyi
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	18,5 kg
Brüt ağırlık	19,5 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Ürün açıklaması	DK Data Rack, GYD:550x40Ux750mm, açık tip kabin