


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7545.000

Topraklama rayı, dikey

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7545.000 - Topraklama rayı, dikey VX, VX IT için

Birlikte verilen topraklama kabloları ile patch panelin kablo döşeme askıları yıldız nokta şeklinde topraklanabilir, topraklama klemensleri ihtiyaca göre ayarlanabilir, bara için maks. akım yükü yaklaşık 200 A.

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Model numarası | DK 7545.000 |
| Ürün açıklaması | Dağıtıcıların 25 mm'lik DIN raylarına veya 482,6 mm (19") montaj dikmelerine kolayca monte edilebilir. Bağlantı panelinin kablo tutacağı, yönlendirilmiş topraklama kablolarıyla yıldız uçlu halde topraklanabilir. Topraklama kısıkaçları çeşitli biçimlerde ayarlanabilir. Baranın akım taşıma kapasitesi yaklaşık 200 A'dır. |
| Teslimat kapsamı | DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı, 15 x 5 mm null 15 topraklama teli 6 mm ² , U=500 mm Montaj malzemeleri dahil |
| Ölçüler | Uzunluk: 1.345 mm |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX VX IT TS Yükseklik: 1.600 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 2,112 kg |
| Brüt ağırlık | 2,312 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |
| Ürün açıklaması | DK Topraklama barası, dikey, U: 1345 mm, topraklama kabloları 15x 6 mm ² , U: 500 mm, kablo bağlantı terminalleri: 16x 2,5-16 mm ² |