


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7546.000

## Topraklama rayı, dikey

Durum: 06.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7546.000 - Topraklama rayı, dikey VX, VX IT için

Birlikte verilen topraklama kabloları ile patch panelin kablo döşeme askıları yıldız nokta şeklinde topraklanabilir, topraklama klemensleri ihtiyaca göre ayarlanabilir, bara için maks. akım yükü yaklaşık 200 A.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7546.000
Ürün açıklaması	Dağıtıcıların 25 mm'lik DIN raylarına veya 482,6 mm (19") montaj dikmelerine kolayca monte edilebilir. Bağlantı panelinin kablo tutacağı, yönlendirilmiş topraklama kablolarıyla yıldız uçlu halde topraklanabilir. Topraklama kısıkaçları çeşitli biçimlerde ayarlanabilir. Baranın akım taşıma kapasitesi yaklaşık 200 A'dır.
Teslimat kapsamı	DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı, 15 x 5 mm null 15 topraklama teli 6 mm <sup>2</sup> , U=500 mm Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Uzunluk: 1.545 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT TS Yükseklik: 1.800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,457 kg
Brüt ağırlık	2,657 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Ürün açıklaması	DK Topraklama barası, dikey, U: 1545 mm, topraklama kabloları 15x 6 mm <sup>2</sup> , U: 500 mm, kablo bağlantı terminalleri: 16x 2,5-16 mm <sup>2</sup>