


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7645.000

## Duvara monte pano AE

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7645.000 - Duvara monte pano AE 19" montaj dikmeli, değişken derinlikli

Küçük ağlara yönelik, 19" 'lik sabitleme düzlemine ve tabanda kablo döşemek için çıta fırçalı flanş plakasına sahip duvara monte pano. Koruma sınıfı IP 55.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7645.000
Ürün açıklaması	Yüksek koruma sınıfına sahip küçük ağlar için duvara monte pano.
Malzeme	Kutu: Çelik sac
Yüzey	Pano: Toz kaplamalı Profil rayları: Galvanize
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapı ve pano Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Pano tabanına kablo girişi için çıta şeritli kablo giriş plakası Profil rayları, 482,6 mm (19"), derinlikleri kademersiz ayarlanabilir Arka duvara kabloları takmak için C profil rayı Bir topraklama rayını veya inçlik bir grup prizi isteğe bağlı olarak takmak için sac dirsek
Yükseklik birimleri	16 U
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 760 mm Derinlik: 350 mm
Montaj derinliği	310 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği	16 U
Kapı menteşesi konumu	sağ, sola değiştirilebilir
Kilit sayısı	2
Ana malzeme	Çelik sac

## Özellikleri

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
Flanş plakası	Boy: 5 Sayı: 1
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	29,7 kg
Brüt ağırlık	30,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Ürün açıklaması	DK Kabin, 19", GYD:600x760x350mm, IP 55

## Onaylar

Onaylar	TÜV VDE
---------	------------