

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7646.400

Duvara monte pano AX IT

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7646.400 - Duvara monte pano AX IT 19" montaj dikmeli, deęişken derinlikli

Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte pano. Pano tabanında kablo giriş plakası için deęişken derinlikli 19" profil ray ve fırça şeritli kablo giriş plakasıyla. IP 66'ya kadar koruma sınıfı (seçilen kablo giriş plakasına göre).



Özellikleri

Model numarası	AX 7646.400
Dizayn	Duvar panosu IT 19" montaj dikmeli, deęişken derinlikli
Ürün açıklaması	Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte AX pano. Üretim tesisinizdeki sürece IT'nin doğrudan güvenli ve korumalı entegrasyonu.
Fayda	Deęişken derinlikli profil rayları sayesinde 19" IT bileşenlerini hemen yerleştirmek için komple monte edilmiş IT pano Tamamen kapalı gövdeli kaynaklı gövde yapısı, genişletme bileşenlerinin maksimum korunmasını sağlar, azami IP 66 Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Son derece kompakt tasarım ile maksimum kullanılabilir iç hacim İsteğe bağlı iç donatım Optimize edilmiş kablo giriş plakaları ile pano tabanındaki maksimum kesim, kablo yönlendirme alanını %33'e kadar artırır Entegre fırça şeritli kablo giriş plakası üzerinden alttan rahat kablo girişi
Malzeme	Çelik sac

Özellikleri

Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya İç tesisat: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önceden monteli menteşeli kapılı pano, her yandan kapalı 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Fırça şeritli kablo giriş plakası 19" profil ray ön, değişken derinlikli 25 mm ızgarada 4 iç donatım rayına monteli Montaj açısı C profil rayı, arka panele monteli
Yükseklik birimleri	15 U
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 800 mm Derinlik: 400 mm
Montaj derinliği	316 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği	15 U
Kapı menteşesi konumu	sağ, sola değiştirilebilir
Kilit sayısı	2
Montaj seçenekleri	Kablo tutturma için C profil rayı dahil önceden monteli montaj dirseği Merkezi topraklama çubuğu için montaj dirseği 19" priz grubu montajı için montaj dirseği
Bilgi	UL onaylı versiyon talep üzerine tedarik edilir
Ana malzeme	Çelik sac
Kilit	Kilit modeli: 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Kilit sayısı: 2
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 10 (talep üzerine IP 66'ya kadar) IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
Flanş plakası	Boy: 7 Sayı: 1
Kilit sayısı	2

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	32,3 kg
Brüt ağırlık	32,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	123,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Ürün açıklaması	AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---