

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

3 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 04.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - 3 parçalı duvara monte pano EL Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı

3 parçalı duvara monte pano

Özellikleri

| | |
|---------------------|--|
| Model numarası | DK 7712.135 |
| Dizayn | Duvar panosu IT Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı |
| Ürün açıklaması | Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano. |
| Malzeme | Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Toz boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi) |
| Teslimat kapsamı | Kablo geçiş plakalı duvar kısmı, üst ve alt, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı 4 duvara montaj aparatı 10 mm Gözetleme penceresi 1 pano anahtarı double-bit no. 5 Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı Güvenlik kilidi 3524 E |
| Yükseklik birimleri | 12 U |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 612 mm Derinlik: 473 mm |
| Montaj derinliği | 420 mm |

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Net ölçüler | Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 549 mm |
| Döner parça derinliği | 316 mm |
| Duvar parçasının derinliği | 135 mm |
| IK kodu | IK08 |
| Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik) | 600 N |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 34,2 kg |
| Brüt ağırlık | 36 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Ürün açıklaması | DK EL GYD:600x12Ux473mm |

Onaylar

| | |
|---------|--------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
|---------|--------------------|