

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.135

3 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7715.135 - 3 parçalı duvara monte pano EL Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı

3 parçalı duvara monte pano

Özellikleri

Model numarası	DK 7715.135
Dizayn	Duvar panosu IT Montaj dikmeli ve montaj raylı derinlik ayarlı
Ürün açıklaması	Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme	Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı	Kablo geçiş plakalı duvar kısmı, üst ve alt, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı 4 duvara montaj aparatı 10 mm Gözetleme penceresi 1 pano anahtarı double-bit no. 5 Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı Güvenlik kilidi 3524 E
Yükseklik birimleri	15 U
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 746 mm Derinlik: 473 mm
Montaj derinliği	420 mm

Özellikleri

Net ölçüler	Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 683 mm
Döner parça derinliği	316 mm
Duvar parçasının derinliği	135 mm
IK kodu	IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)	750 N
Ana malzeme	Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	38,95 kg
Brüt ağırlık	41 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Ürün açıklaması	DK EL GYD:600x15Ux743mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------