

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.535

3 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.535 - 3 parçalı duvara monte pano EL Montaj dikmeleri ile ön konfigürasyonu yapılmış, derinlik ayarlı

3 parçalı duvara monte pano

Özellikleri

Model numarası	DK 7721.535
Dizayn	Duvar panosu IT Montaj dikmeleri ile ön konfigürasyonu yapılmış, derinlik ayarlı
Ürün açıklaması	Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme	Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı	Kablo geçiş plakalı duvar kısmı üstte ve fırça şerit altta, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça, iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı ve yanda çıkış filtreleri sağda ve solda Yıldız bağlantı topraklama rayı Gözetleme penceresi 1 pano anahtarı double-bit no. 5 Duvara montaj aparatı 10 mm, güçlendirilmiş Kilit göbekleri ve 2 noktalı kilitleme için Komfort kapı kolu Güvenlik kilidi 3524 E
Yükseklik birimleri	21 U
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.012 mm Derinlik: 673 mm
Montaj derinliği	620 mm

Özellikleri

Net ölçüler	Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 949 mm
Döner parça derinliği	516 mm
Duvar parçasının derinliği	135 mm
IK kodu	IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)	750 N
Ana malzeme	Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	57 kg
Brüt ağırlık	59 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Ürün açıklaması	DK duvara monte kabin, 3 parçalı, GYD: 600x1021x673 mm, 21 HE, önceden monte edilmiş, üstte ve altta kapalı flanş plakasıyla IP 54

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------