

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.735

3 parçalı duvara monte pano EL

Durum: 26.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.735 - 3 parçalı duvara monte pano EL Montaj dikmeleri ile ön konfigürasyonu yapılmış, derinlik ayarlı

3 parçalı duvara monte pano

Özellikleri

| | |
|---------------------|---|
| Model numarası | DK 7721.735 |
| Dizayn | Duvar panosu IT Montaj dikmeleri ile ön konfigürasyonu yapılmış, derinlik ayarlı |
| Ürün açıklaması | Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano. |
| Malzeme | Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm |
| Yüzey | Toz boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035 Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi) |
| Teslimat kapsamı | Kablo geçiş plakalı duvar kısmı üstte ve fırça şerit altta, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça, iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı ve yanda çıkış filtreleri sağda ve solda Yıldız bağlantı topraklama rayı Gözetleme penceresi 1 pano anahtarı double-bit no. 5 Duvara montaj aparatı 10 mm Kilit göbekleri ve 2 noktalı kilitleme için Komfort kapı kolu Güvenlik kilidi 3524 E |
| Yükseklik birimleri | 21 U |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.012 mm Derinlik: 573 mm |
| Montaj derinliği | 520 mm |

Özellikleri

| | |
|---|--|
| Net ölçüler | Net genişlik: 502 mm Net yükseklik: 949 mm |
| Döner parça derinliği | 416 mm |
| Duvar parçasının derinliği | 135 mm |
| IK kodu | IK08 |
| Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik) | 750 N |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 52,25 kg |
| Brüt ağırlık | 55 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Ürün açıklaması | DK duvara monte kabin, 3 parçalı, GYD: 600x1021x573 mm, 21 HE, önceden monte edilmiş, üstte ve altta kapalı flanş plakasıyla IP 54 |

Onaylar

| | |
|---------|--------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
|---------|--------------------|