

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.382

Çelik sac kapılar, dikey bölünmüş, havalandırmalı

Durum: 15.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.382 - elik sac kapılar, dikey bölünmüş, havalandırmalı DK-TS için

Mevcut kapıları deęiřtirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 7824.382
Ürün açıklaması	130"lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan profil yarı silindir için konfor tutamağı ile birlikte çubuk kilidi No. 3524 E. Tekli kapıların küçük dönme yarıapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir. Havalandırılmış modelin geniş yüzeyli kapı perforasyonu ayrıca içeride bulunan donanımların iklimlendirilmesini sağlar. Hava giriş deliğı olan delikli yüzey > % 78.
Malzeme	elik sac
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Şunlar için uygun	Pano tipi: DK-TS Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.200 mm
Paketteki adet	1 adet
ECLASS 8.0	27182204