

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.366

Taban sacı modülleri,
havalandırmalı, hava miktarı
regülatörlü

Durum: 20.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.366 - Taban sacı modülleri, havalandırmalı, hava miktarı regülatörlü DK-TS için

Taban sacı modülleri, hava miktarı regülatörü ile havalandırmalı, çift katlı tabandan donanım bileşenlerine kontrollü hava iletimi mümkündür.



Özellikleri

Model numarası	DK 7825.366
Ürün açıklaması	Çift katlı tabandan montaj bileşenlerine kontrollü hava iletimini mümkün kılar. Ayrı ayrı ayarlanabilir lameller, hava giriş deliğindeki açık alanı %10 ile %80 arasında ayarlamak için kullanılır. Kabinin arka bölümü kablo giriş plakaları ile bölünürse, gerekli hava debisi ayrı ayrı düzenlenebilir ve çift kattaki hava akışının dağılımı her kabinin gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Kablo giriş plakası modülü, her tür kablo giriş plakası ile uyumludur. Bağlantı vidaları içeren kablo giriş plakası paneli modülünde, ek bir koruyucu iletken kurulumu gerekli değildir.
Malzeme	Çelik sac
Teslimat kapsamı	Taban sacı modülleri, havalandırmalı Filtre elyafı Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS 8 Genişlik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,209 kg
Brüt ağırlık	2,409 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ECLASS 8.0	27189261