


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.381**

**Arka kablo döşeme için taban sacı  
modülleri**

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.381 - Arka kablo döşeme için taban sacı modülleri TS IT, TS, SE, TX CableNet için

Network kabinlerinin taban çerçevesinde kullanım için uyumlu TS, TS-IT, SE içine kablo girişi için taban sacı modülü. Aynı derinlik ölçüsüne sahip mevcut bir taban sacının yerine takılarak kullanılır.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7825.381
Ürün açıklaması	Basit, izolasyonlu kablo girişi için.
Malzeme	Modül plakası: Çelik sac Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Yüzey	Çinko kaplama
Bilgi	TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler	Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT TS VX SE TX CableNet Genişlik: 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,75 kg
Brüt ağırlık	1,78 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Özellikleri

---

Ürün açıklaması

DK Taban plakası modülü, fırçalı kablo girişi için, derinlik: 237,5 mm, kabin genişliği: 800 mm için, TS, TS IT, SE, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli