


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.381

**Arka kablo döşeme için taban sacı
modülleri**

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.381 - Arka kablo döşeme için taban sacı modülleri TS IT, TS, SE, TX CableNet için

Network kabinlerinin taban çerçevesinde kullanım için uyumlu TS, TS-IT, SE içine kablo girişi için taban sacı modülü. Aynı derinlik ölçüsüne sahip mevcut bir taban sacının yerine takılarak kullanılır.

Özellikleri

Model numarası	DK 7825.381
Ürün açıklaması	Basit, izolasyonlu kablo girişi için.
Malzeme	Modül plakası: Çelik sac Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Yüzey	Çinko kaplama
Bilgi	TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler	Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT TS VX SE TX CableNet Genişlik: 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,75 kg
Brüt ağırlık	1,78 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Özellikleri

Ürün açıklaması

DK Taban plakası modülü, fırçalı kablo girişi için, derinlik: 237,5 mm, kabin genişliği: 800 mm için, TS, TS IT, SE, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli