


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.388**

**Arka kablo döşeme için taban sacı  
modülleri**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.388 - Arka kablo döşeme için taban sacı modülleri TS, TS IT, VX SE için

DK-TS içine kablo döşemek için taban sacı modülü

## Özellikleri

Model numarası	DK 7825.388
Dizayn	Lastik sıkıştırma profili ile yandan kablo girişi için model
Ürün açıklaması	Her iki tarafta da ayarlanabilir açıklıklar ve lastik kablo girişleri. İki parçalı dizayn sayesinde kablolaması yapılmış kablo giriş plakası modülüne de uygulanabilir.
Malzeme	Çelik sac Conta: Poliüretan köpük, UL 94-HF1
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil sıkma parçaları dahil
Bilgi	TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler	Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT Genişlik: 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,42 kg
Brüt ağırlık	2,62 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Gland plate module W=800mm