

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.080

## Profil rayları, 482,6 mm (19")

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.080 - Profil rayları, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec için

Çıkıntılı modelde profil rayları. Alternatif olarak profil rayları L olarak da temin edilebilir.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7827.080
Dizayn	Eğri
Fayda	Ön kısımda entegre U işaretlemeleri, 19 inçli montaj seviyesinde sistematik kurulumu kolaylaştırır
Teknik özellikler	Entegre 482,6 mm (19") delikler (EIA standardı) Yuvarlak yan ve kare delikler 19" İnçlik dahili donanımların iletken bağlantısı için krom kaplamalı
Malzeme	Çelik sac, 2 mm
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri	15 U
Bilgi	Profil rayları ile 21", 23" ve 24" sabitleme ölçüleri de gerçekleştirilebilir. Lütfen sürgülü rayları, ilgili 482,6 mm (19") düzlem aralığına göre seçin. L şeklindeki profil raylarla birleştiriliyorsa, L şeklindeki profil raylara uygun montaj adaptörünün kullanılması gerekir.
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS 8 CS Toptec Yükseklik: 800 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	2,4 kg
Brüt ağırlık	2,471 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27189261