

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.320 Kablo kanalı

Durum: 05.04.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.320 - Kablo kanalı TS/TE için

Özellikle yüksek paket yoğunluğunda kablo döşeme için.



Özellikleri

Model numarası	DK 7827.320
Ürün açıklaması	LWL veya bakır döşemesi alanlarında özellikle yüksek paket yoğunluğunda (yüksek yoğunlukta ağ notları) kablo döşemesi için. Yüksek kavrama gücü. Çeşitli kablo döşeme, kablo tutturma, kanallama ve çapraz döşeme olasılıkları minimum alanda maksimum port yoğunluğu sağlar. HE ile ilintili tekil kablo döşemesi, dağıtım düzeyi dahilindeki hareket alanlarında ek bir kablo döşemesinden vazgeçilmesini ve böylece her bir HE'nin bağlantı noktalarıyla döşenmesini sağlar. Port yoğunluğunun %50'ye kadar yükseltilmesi. Çift yönlü hareketli, çıkarılabilir kanal kaplaması her zaman rahat tutuş sağlar. Bu sayede kablo kısaçları çıkarılabilir çapraz geçitlerle tutulur ve dışarı taşmaya karşı güvence altına alınmış olur. Montaj yandan montaj raylarına yapılabileceği gibi profil raylarına ve 19" dağıtıcı düzeylerin montaj çerçevelerine yapılabilir. Arka arkaya iki kanallı bir tespitlenme dahi yapılabilir.
Malzeme	Kablo kanalı: Çelik sac, boyalı Kablo kılavuz elemanları: Plastik Ön kaplama: Alüminyum, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli ön kaplama dahil Montaj malzemeleri dahil

Özellikleri

Bilgi	19" montaj çerçevesi ve TS 8 ile birlikte kanal kullanıldığında, kablo kanalı bölgesinde iç montaj düzeyi kullanılamaz. Kanalın içerisinde yedek kabloları takmak ve kabloları sisteme uygun bir şekilde yönlendirmek için ilave olarak kablo tutucuları sabitlenebilir.
Ölçüler	Genişlik: 95 mm Derinlik: 235 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,137 kg
Brüt ağırlık	8,565 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ECLASS 8.0	27400604