



DK 7827.544 - Fırçalama yönü, düşey VX IT için

Network dağıtıcısı dahilinde esnek kapak olarak kullanılır, yan ve arka dağıtıcı alanından ön taraftaki bağlantı düzlemine rahat kablo döşemesini mümkün kılar.



Özellikleri

Model numarası	DK 7827.544
Ürün açıklaması	Ağ dağıtıcısı dahilinde, hareket alanında 19" montaj düzeyini yan düzlemde şık bir biçimde kapatan esnek bir kapatma plakası olarak işlev görür. Fırçalı çita burada, yanal ve arka dağıtım alanından ön yüzdeki bağlantı düzeyine kadar rahat bir kablo yönlendirmesine imkan tanır. Montaj seviyesinin önünde ihtiyaç duyulan serbest alan min. 75 mm'dir. Fırçalı çitelerin montajı dikey karkas üzerinde yatay veya dikey giriş üzerinde gerçekleşir.
Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize Fırça: Plastik, UL 94-HB
Fırça telleri uzunluğu	95 mm
Uzunluk	950 mm
Montaj talimatı	19" montaj dikmesine sabitlemede fırçalı çitanın kısaltılması gerekir.
Ölçüler	Uzunluk: 950 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,8 kg
Brüt ağırlık	2,213 kg
Gümrük tarifesi numarası	96035000

Özellikleri

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	DK Fırça, dikey, TS/Te Y:2000mm