

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7828.040 C profil raylar

Durum: 24.12.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.040 - C profil raylar TS, VX SE için

Dikey TS, SE pano karkası arasına doğrudan montaj için. Yatay TS, SE pano karkası arasına montaj için ek olarak C profili tutucu dirseği gereklidir. Evrensel tasarlanmış sabitleme parçası sayesinde C montaj dikmeler, isteğe göre TS 8 çerçevesinin iç veya dış düzlemine monte edilebilmektedir.

## Özellikleri

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası           | DK 7828.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ürün açıklaması          | Dikey TS, SE pano karkası arasına doğrudan harici montaj için. Yatay TS, SE pano karkası arasına montaj için ek olarak C profili tutucu dirseği gereklidir. Evrensel tasarlanmış sabitleme parçası sayesinde C montaj dikmeler, isteğe göre TS 8 çerçeve profilinin iç veya dış düzlemine monte edilebilmektedir. |
| Malzeme                  | Çelik sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yüzey                    | Çinko kaplama                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teslimat kapsamı         | Montaj malzemeleri dahil                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uzunluk                  | 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Şunlar için uygun        | Pano tipi: TS<br>SE<br>Genişlik: = 400 mm<br>Derinlik: = 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Paketteki adet           | 4 adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Net ağırlık              | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brüt ağırlık             | 1.332                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                      | 4028177235038                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                   | EC000386                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0               | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |