

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7829.200

Merkezi topraklama noktası

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7829.200 - Merkezi topraklama noktası

Topraklama bantlarının ve yassı topraklama bantlarının dikey ve yatak pano profiline bağlanması için.

Özellikleri

Model numarası	DK 7829.200
Ürün açıklaması	Topraklama bantlarının ve yassı topraklama bantlarının dikey ve yatay pano profiline bağlanması için. Bağlantı aparatı, 2 sac vida ile pano çerçevesine bağlanır ve sağlam biçimde sabitlenir. Topraklama bağlantısı M8 x 20 mm dişli civatalarla yapılır.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	1 bağlantı aparatı 2 montaj vidası 1 tırtık dişli rondela 1 somun M8 1 kontak plakası M8 1 alt plaka
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,037 kg
Brüt ağırlık	0,038 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Ürün açıklaması	DK Merkezi topraklama noktası