

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.191 PSM priz modülleri

Durum: 08.12.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.191 - PSM priz modülleri

Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.

## Özellikleri

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.                     | DK 7856.191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dizayn                        | anahtarlanamaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ürün açıklaması               | Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir. |
| Malzeme                       | Profil: Alüminyum, anodize<br>Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nominal çalışma gerilimi      | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nominal akım                  | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nominal akım (maks.)          | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerekli modül yuvaları (sayı) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ölçüler                       | Genişlik: 52 mm<br>Yükseklik: 250 mm<br>Derinlik: 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Çalışma sıcaklığı aralığı     | 5 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hava nemi (yoğuşmayan)        | 5...95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prizler                       | 4 x CH (tip J, SEV 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paketteki adet                | 1 adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Net ağırlık                   | 0.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brüt ağırlık                  | 0.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gümrük tarifesi numarası      | 85369001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                           | 4028177692381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Özellikleri

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |