

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.710

Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")

Durum: 24.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.710 - Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19") TS,CS modül ve Basic mahfaza için

Ön ve arka 482,6 mm (19") düzleminin büyütülmesi için, kaynaklanmış 482,6 mm (19") profili, farklı derinliklerde komple tespitlenebilmektedir.



Özellikleri

Model numarası	DK 7856.710
Ürün açıklaması	Kaynakla birleştirilmiş 482,6 mm (19") montaj çerçevesi kusursuz biçimde derinlik değişkenli olarak tespitlenebilir ve ön ve arka 482,6 mm (19") düzeyinin geliştirilmesine yarar. Montaj çerçevesi yan ve arka taraflarda TS pano profilinin sistem deliklerine sahip olup bu sayede kablo toplama rayları, kablo döşeme mandalı gibi TS sistem donanımlarının tespitlenmesini sağlar.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri	11 U
Taşıma kapasitesi	Tam montajda iki 482,6 mm (19") montaj çerçevesi üzerine yük dağılımı aynı olduğunda 10.000 N değerine kadar statik yük.
Bilgi	482,6 mm (19") montaj çerçevesi ile fan sacının kombinasyonu mümkün değildir. Aktif havalandırma için modüler fan çatısı ile kullanım önerilir.

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: TS 8 CS Basic pano CS modüler pano Genişlik: 600 mm Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4.482
Brüt ağırlık	4.682
Gümrük tarifesi numarası	73269098
EAN	4028177402348
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261