

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Döner çerçeve, büyük, kaplamalı

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: rittal.com.tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Döner çerçeve, büyük, kaplamalı 800 mm genişliğinde TS, VX SE için

800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu, 482,6 mm'lik (19") dahili bileşenler monte etmek için 22 - 45 U kapamalı dikme

Özellikleri

Model numarası	SR 7858.100
Dizayn	Ağır yük tasarımı, 19" düzlem, yandan
Ürün açıklaması	482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çerçeve: Çinko kaplamalı Kaplama: boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Double bit kilit göbekli kilitleme çubuğu sistemi Sabitlemek için malzeme 2000 mm pano yüksekliği için montaj seti dahil
Açılma açısı	130°
Montaj talimatı	Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
Bilgi	Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar" Çift kapılı TS panolarında, 1800 mm veya 2200 mm yükseklikteki SE'nin kilitle çarpışma nedeniyle sonraki en küçük döner çerçeveye monte edilmesi gerekir
Yük kapasitesi (statik)	350 kg
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS VX SE Genişlik: = 800 mm Yükseklik: = 2.000 mm
Yükseklik birimleri	40 U

Özellikleri

Pano tipi için uygun	TS VX SE
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	24,757 kg
Brüt ağırlık	26,06 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	DK Döner çerçeve, GH:800x2000mm için, 40U, Ağır hizmet tipi,130derece menteşe, TS-SE tipi