

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19" montaj katı arasındaki Zero-U-Space'de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.



Özellikleri

Model numarası	DK 7859.080
Ürün açıklaması	800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19" montaj katı arasındaki Zero-U-Space'de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.
Malzeme	Alüminyum profil, doğal anodize
Uzunluk	1.695 mm
Elektriksel bağlantı türü	Wago konektör X-COM
Sayı	2
Besleme başına fazlar	3~
Nominal akım (maks.)	16 A
Modül yuvaları (maks.)	6
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Montaj talimatı	Çeşitli bağlantı kabloları, 1 fazlı bağlantı için de
Ölçüler	Uzunluk: 1.695 mm

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT Yükseklik: ≥ 2.000 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	2,8 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Ürün açıklaması	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------