

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

TX CableNet ağ panoları

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack'inde birleştirir.



Özellikleri

| | |
|----------------|--|
| Model numarası | TX 7888.102 |
| Dizayn | 1. nesil havalandırmalı yan panelsiz |
| Fayda | Yeni taban sacı konsepti: Kablolama için derinliğin tam kullanımı ve bir fan modülünün entegrasyonu için imkan Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi Havalandırmalı kapılar sayesinde aktif ve pasif ağ bileşenlerinin montajı mümkündür Kapı dayanağı değiştirilebilir Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi |
| Malzeme | Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı |

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Önde havalandırmalı kapı ve arkada arka kapılı pano Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada Çelik sac kapı, ön, havalandırmalı, 130°'lik menteşe Çelik sac kapı, arka, havalandırmalı, tek parça, 130°'lik menteşe Ön ve arka kilit: Tasarım tutamağı güvenlik kilidi 3524 E ile IPPC paleti |
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm |
| Yükseklik birimleri | 42 U |
| Teslimattaki seviyeler arası mesafe | 645 mm |
| Dizayn | yan panelsiz |
| Design doors | havalandırmalı |
| Taşıma kapasitesi | 5000 N |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 78 kg |
| Brüt ağırlık | 88 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Ürün açıklaması | Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035 |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
