

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.200

## TX CableNet ağ panoları

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.200 - TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.



## Özellikleri

Model numarası	TX 7888.200
Dizayn	1. nesil gözetleme camlı yan panelli
Fayda	Konumu değiştirilebilir kablo kılavuzu Kritik kablo bükülme yarı çapına uygun olarak kabloların güvenli şekilde döşenmesi "Şelale" kablo yönlendirme konsepti: Tavan üzerinden kolay ve güvenli kablo yönlendirme Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi TS ve VX uyumlu aksesuarlar Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, 1,2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı

# Özellikleri

General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Çelik sac camlı kapı, ön 130°'lik menteşe Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli Ön ve arka kilit: Tasarım tutamağı güvenlik kilidi 3524 E ile Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada IPPC paleti 19" montaj dikmeli
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	645 mm
Dizayn	yan panelli
Arka kapı tasarımı	Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön kapı tasarımı	Çelik sac camlı kapı, ön 130°'lik menteşe
Taşıma kapasitesi	5000 N
Taşıma kapasitesi	5.000 N
Bilgi	Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	139,175 kg
Brüt ağırlık	146,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TX CableNet network panosu, cam kapılı, 800x2000x1000 mm, 42 U, yan panelli, RAL 7035

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK