

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.500

TE 8000 ađ dađıtım panoları

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.500 - TE 8000 ađ dađıtım panoları

TE 8000 cam kapılı IT panosu, kişisel iç bölme büyütme için hazır.

Özellikleri

Model numarası	TE 7888.500
Dizayn	yan panelli
Fayda	Çerçevesiz En uygun erişebilirlik Demontedir ve kolay kurulur Kapı dayanađı deđiştirilebilir
Malzeme	Çelik sac Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliđi deđiştirilebilir Ön gözetleme camı, 130° menteşe, tasarım kulp ve güvenlik kilidi 3524 E dahil Arka çelik sac kapı, 130° menteşe ve 3524 E güvenlik kilidi dahil Azami boşluklu taban çerçevesi (isteđe bađlı olarak modül saclarıyla donatmak için) Kablo girişi için örtülü çıkıntı ve opsiyonel fan için tavan sacı 4 tesviye ayađı, M10 (opsiyon) 4 mesafe civatası, 20 mm, tavan sacını kaldırmak için (opsiyon) Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U

Özellikleri

19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	30 mm / 30 mm /
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	495 mm
Taşıma kapasitesi	4.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	82,5 kg
Brüt ağırlık	83 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, With glazed door

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------