

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.510

## TE 8000 ađ dađıtım panoları

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.510 - TE 8000 ađ dađıtım panoları

TE 8000 cam kapılı IT panosu, kişisel iç bölme büyütme için hazır.

## Özellikleri

Model numarası	TE 7888.510
Dizayn	yan panelli
Fayda	Çerçevesiz En uygun erişebilirlik Demontedir ve kolay kurulur Kapı dayanađı deđiştirilebilir
Malzeme	Çelik sac Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey	Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliđi deđiştirilebilir Ön gözetleme camı, 130° menteşe, tasarım kulp ve güvenlik kilidi 3524 E dahil Arka çelik sac kapı, 130° menteşe ve 3524 E güvenlik kilidi dahil Azami boşluklu taban çerçevesi (isteđe bađlı olarak modül saclarıyla donatmak için) Kablo girişı için örtülü çıkıntı ve opsiyonel fan için tavan sacı 4 tesviye ayađı, M10 (opsiyon) 4 mesafe civatası, 20 mm, tavan sacını kaldırmak için (opsiyon) Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Yükseklik birimleri	42 U

## Özellikleri

19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	130 mm / 130 mm /
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	495 mm
Taşıma kapasitesi	4.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	88,5 kg
Brüt ağırlık	96,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, With glazed door

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------