

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.718

TX CableNet ađ panoları

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.718 - TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.



Özellikleri

| | |
|-----------------|---|
| Model numarası | TX 7888.718 |
| Dizayn | 2. nesil sökülebilir gözetleme camlı yan panelli Tavan plakalı |
| Ürün açıklaması | Kısıtlı alanlı, alçak tavanlı veya erişilmesi zor odalara yerleştirme için optimum BT rack çözümü. Sadece küçük elektrikli bileşenlere sahip kurulumlarda kullanılmayan yükseklik üniteleri nedeniyle güç kaybı olmaz. |
| Fayda | Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu Verimli çerçeve konsepti, sökülebilir tasarımda, bireysel genişletme ve gerektiğinde isteğe bağlı demontaj için. Hızlı erişim için vidalı yan paneller 19" profil rayları, önde ve arkada, derinlik ayarlı Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi |

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Malzeme | Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, 1,2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm |
| Yüzey | Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano Dolap iskeleti, sökülebilir, önde ve arkada 19" profil raylı Yan duvarlar Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile. |
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 800 mm |
| Yükseklik birimleri | 24 U |
| Teslimattaki seviyeler arası mesafe | 445 mm |
| 19" sabitleme | sökülebilir |
| Dizayn | yan panelli |
| Arka kapı tasarımı | Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı |
| Ön kapı tasarımı | Camlı kapı, tek parçalı 3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105° |
| Taşıma kapasitesi | 5000 N |
| Yük kapasitesi (statik) | 500 kg |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 20 |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Bilgi | Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir. |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 83 kg |
| Brüt ağırlık | 93 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Ürün açıklaması | TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil raylı, sökülebilir pano, GYD: 800x1200x800 mm, RAL 7035 |

Onaylar

| | |
|-------------|----------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |