

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

TX CableNet ağ panoları

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack'inde birleştirir.



Özellikleri

Model numarası	TX 7888.731
Dizayn	2. nesil sökülebilir havalandırmalı yan panelli
Ürün açıklaması	Kısıtlı alanlı, alçak tavanlı veya erişilmesi zor odalara yerleştirme için optimum BT rack çözümü.Sadece küçük elektrikli bileşenlere sahip kurulumlarda kullanılmayan yükseklik üniteleri nedeniyle güç kaybı olmaz.
Fayda	Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile. Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Hızlı erişim için vidalı yan paneller Genişliği ve derinliği ayarlanabilen 19" profil rayları ve asimetric olarak monte edilmiş iç montaj seçeneği Sökülebilme imkanı Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi

Özellikleri

Malzeme	Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önde havalandırılmalı kapı ve arkada arka kapılı pano Dolap iskeleti, sökülebilir, önde ve arkada 19" profil raylı Yan duvarlar Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	645 mm
19" sabitleme	sökülebilir
Dizayn	yan panelli
Design doors	havalandırılmalı
Arka kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırılmalı
Ön kapı tasarımı	Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırılmalı Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78
Taşıma kapasitesi	5000 N
Yük kapasitesi (statik)	500 kg
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	125 kg
Brüt ağırlık	135 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, sökülebilir pano, GYD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi